

550030

770030



หน้ากากครึ่งหน้ารุ่นใช้กับตลับกรอง

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดใช้กับตลับกรองของ North ออกแบบมาให้เข้ารูปหน้าผู้ใช้งาน ไม่กดทับเส้นประสาทใบหน้าทำให้ไม่เมื่อยล้าเวลาใส่นานๆ ตลับกรองอยู่บริเวณด้านข้างใบหน้ากระจายน้ำหนักได้ดีใส่แล้วไม่หนักเพิ่มมุมมองในการทำงานได้มากกว่า สามารถใส่แว่นตาหรือครอบตาร่วมกับหน้ากากได้ วาล์วหายใจเข้า หายใจออกอ่อนนุ่มทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น ตลับกรองใช้วิธีต่อตรงเข้าสู่ตัวหน้ากากลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ 550030 วัสดุ soft non allergenic elastomer สำหรับผู้เริ่มใส่และบริเวณทำงานที่ไม่ร้อนมาก รุ่น 770030 วัสดุซิลิโคน เหมาะสำหรับผู้ต้องสวมเป็นเวลานานๆ เพราะจะนุ่มกว่า และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า

Part#	Description	Protection Factor
550030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Low Maintenance	50 x TLV
770030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Silicone	50 x TLV

ต้องเปลี่ยนตลับกรองบ่อยแค่ไหน?
เมื่อไหร่จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้ว?
พบคำตอบได้ที่นี้กับนวัตกรรมตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนสีที่ตัวกรองเลย
ESLI certified by NIOSH และ โปรแกรม ezGuide

Respiratory



75SC

Defender Multi-Purpose
ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภทคือ สารอินทรีย์ คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ คลอรีนไดออกไซด์ แอมโมเนีย เมธิลเอไมน์ และ ฟอสจีนไฮไดรด์



N75001

Organic Vapor
ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ไซลีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน



N75003

Organic Vapor/Acid Gas
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และ กรดแก๊ส



N750052

Mercury /Chlorine (with End-of-Service-Life indicator ESLI)
ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน พร้อมตัวบ่งชี้การหมดอายุของตลับไส้กรอง

ezGuide™
ฟรี สำหรับทุกโรงงานที่ซื้อหน้ากาก NORTH โปรแกรมสำหรับเลือกหน้ากากและตลับกรองให้เหมาะสมกับสารเคมีที่มีในอากาศ พร้อมทั้งสามารถคำนวณอายุการใช้งานของตลับกรองในสภาวะการใช้งานของแต่ ละโรงงาน ทำให้ คุณสามารถทราบว่าจะเปลี่ยนตลับกรองเมื่อไหร่ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานอเมริกา OSHA 29CFR 1910.134.



7506N95

N95 Particulate Filter
แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นประสิทธิภาพ 95% ใช้ร่วมกับฝาครอบรุ่น N750027



75FFP100

P100 Pancake Filter
แผ่นกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพ 99.97% ใช้ประกอบกับหน้ากากโดยตรง หรือใช้ร่วมกับตลับกรองโดยใช้ adapter รุ่น N750035 (ไม่สามารถใช้กับตลับ defender)



Qualitative Fit Test Kits

ชุดทดสอบความกระชับของการสวมใส่หน้ากาก ตาม OSHA Regulations มี 2 ชนิดให้เลือก มาพร้อมกระเป๋าสลัดสีอย่างดีพร้อมโปสเตอร์วิธีการใช้งาน
770039 ชนิดพ่นละออง Bitrex รสขมเพื่อป้องกันการบอกข้อมูลเท็จจากผู้ทดสอบ
770040 ชนิดพ่นควันชนิดระคายเคือง (ตามภาพ)

